

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940821 1500
GTIN	4062406070564
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×20G. Cajones adecuados: 26×16G (pedir por separado)  
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.  
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Anchura	750 mm
Anchura en G	30
ComfortClose	no
Profundidad	500 mm

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	56 kg
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Posicionamiento mango	arriba
Altura	1500 mm
Altura útil	1345 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Profundidad en G	20
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940641 75
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940641 150
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1500 mm	940510 1500
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940641 125
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940641 100
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	940641 300
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 1500 mm	940501 1500
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	940641 200