

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940821 2000
GTIN	4062406070571
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×20G. Cajones adecuados: 26×16G (pedir por separado)
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura	750 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Anchura en G	30
ComfortClose	no

Profundidad en G	20
Posicionamiento mango	centro
Peso	71 kg
Profundidad	500 mm
Altura útil	1845 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	2000 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940641 125
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940641 75
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
	940641 300

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G
Altura frontal de cajón 300 mm

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G
Altura frontal de cajón 100 mm

940641 100

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
30

940552 30

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G
Altura frontal de cajón 200 mm

940641 200

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G
Altura frontal de cajón 150 mm

940641 150

Juego de iluminación básico para armarios GridLine
conPuertas batientes para altura de armario 2000 mm

940501 2000

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine
conPuertas batientes, anchura 30G para altura de armario
2000 mm

940510 2000