

Garant**APMT 180520 ER, HB7630, Tipo: INOX**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 215252 INOX |
| GTIN | 4045197707871 |
| Clase de artículo | 21A |

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\text{máx.}} = 9$ mm.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo | INOX |
| Avance f_z por diente | 0,2 mm |
| Radio angular | 2 mm |
| Serie | Softcut® |
| Código ISO plaquita de corte | APMT 180520 ER |
| Clase | HB7630 |
| Material de corte | MD |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 130 m/min | M |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |