

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940823 800
GTIN	4062406070595
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×20G. Cajones adecuados: 26×16G (pedir por separado)  
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.  
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Posicionamiento mango	arriba
Altura	800 mm
Anchura en G	30
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí

Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
ComfortClose	no
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Anchura	750 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Altura útil	645 mm
Peso	36 kg
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940641 125
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine conPuertas batientes, anchura 30G para altura de armario 750/800 mm	940510 750/800
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940641 75
	940641 300

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 300 mm

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 200 mm

940641 200

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 150 mm

940641 150

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 100 mm

940641 100

Estante inclinado para anchura de armario / división en G  
30

940560 30

Juego de iluminación básico para armarios GridLine  
con Puertas batientes para altura de armario 750/800 mm

940501 750/800