

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940823 2000
GTIN	4062406070649
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×20G. Cajones adecuados: 26×16G (pedir por separado)
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Profundidad	500 mm
Anchura	750 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí

Altura	2000 mm
Peso	71 kg
Profundidad en G	20
ComfortClose	no
Altura útil	1845 mm
Posicionamiento mango	centro
Anchura en G	30
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 2000 mm	940510 2000
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	940641 300
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940641 150
	940501 2000

Juego de iluminación básico para armarios GridLine
con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30

940560 30

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G
Altura frontal de cajón 100 mm

940641 100

Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G
Altura frontal de cajón 200 mm

940641 200

Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G
Altura frontal de cajón 125 mm

940641 125

Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G
Altura frontal de cajón 75 mm

940641 75