

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 900mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940823 900
GTIN	4062406070601
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×20G. Cajones adecuados: 26×16G (pedir por separado)  
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.  
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Altura	900 mm
Profundidad en G	20
Peso	39 kg
Anchura	750 mm

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
ComfortClose	no
Anchura en G	30
Profundidad	500 mm
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Armario tipo de construcción	Armario base
Posicionamiento mango	arriba
Altura útil	745 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	940641 200
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940641 125
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940641 75
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 900 mm	940510 900
	940641 300

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 300 mm

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Juego de iluminación básico para armarios GridLine  
con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm

940501 900/1000

Estante inclinado para anchura de armario / división en G  
30

940560 30

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 150 mm

940641 150

Estante para anchura de armario / división en G 30

940550 30

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 100 mm

940641 100

Estante ranurado para anchura de armario / división en G  
30

940552 30