

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 750mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940841 750
GTIN	4062406070656
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 40×20G. Cajones adecuados: 36×16G (pedir por separado)
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura útil	595 mm
Anchura en G	40
Peso	41 kg
ComfortClose	no
Altura	750 mm

Anchura	1000 mm
Posicionamiento mango	arriba
Armario tipo de construcción	Armario base
Profundidad	500 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Profundidad en G	20
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	940642 300
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine conPuertas batientes, anchura 40G para altura de armario 750/800 mm	940511 750/800
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	940642 150
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940642 125
Estante200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
	940552 40

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
40

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 100 mm

940642 100

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
40

940560 40

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Juego de iluminación básico para armarios GridLine
con Puertas batientes para altura de armario 750/800 mm

940501 750/800

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 200 mm

940642 200

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 75 mm

940642 75