

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940843 2000
GTIN	4062406070786
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 40×20G. Cajones adecuados: 36×16G (pedir por separado)
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	2000 mm
Altura útil	1845 mm

Peso	81 kg
ComfortClose	no
Profundidad	500 mm
Anchura en G	40
Posicionamiento mango	centro
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Anchura	1000 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm	940642 200
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	940642 150
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	940642 300
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine conPuertas batientes, anchura 40G para altura de armario 2000 mm	940511 2000
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	940642 100

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	940642 75
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40	940552 40
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940642 125
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm	940501 2000