

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940843 1500
GTIN	4062406070779
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 40×20G. Cajones adecuados: 36×16G (pedir por separado)
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Posicionamiento mango	arriba

ComfortClose	no
Anchura en G	40
Armario tipo de construcción	Armario base
Altura	1500 mm
Anchura	1000 mm
Peso	65 kg
Altura útil	1345 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 1500 mm	940501 1500
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	940642 75
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	940642 300
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	940642 150
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
	940511 1500

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario 1500 mm

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 200 mm

940642 200

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 100 mm

940642 100

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 125 mm

940642 125

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
40

940552 40

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
40

940560 40

Estante para anchura de armario / división en G 40

940550 40