

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 940841 1000 |
| GTIN | 4062406070687 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 40×20G. Cajones adecuados: 36×16G (pedir por separado)
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--------------|
| Altura útil | 845 mm |
| Profundidad en G | 20 |
| Armario tipo de construcción | Armario base |
| Altura | 1000 mm |

| | |
|--|--|
| ComfortClose | no |
| Peso | 49 kg |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Profundidad | 500 mm |
| Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza |
| Posicionamiento mango | arriba |
| Anchura en G | 40 |
| Anchura | 1000 mm |
| Ejecución | para equipamiento personalizado |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Armario de estantes |

Accesorios

| | |
|---|------------------|
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40 | 940590 40 |
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario 1000/1250 mm | 940511 1000/1250 |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40 | 940552 40 |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11 | 914226 GP11 |
| Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm | 940642 200 |
| Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm | 940642 100 |

| | |
|---|-----------------|
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm | 940642 150 |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm | 940642 300 |
| Estante para anchura de armario / división en G 40 | 940550 40 |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm | 940642 125 |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40 | 940560 40 |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm | 940642 75 |