



Armario de puertas batientes Con puertas plegables de chapa maciza, Altura: 2000mm



Datos de pedido

Número de pedido	949501 2000
GTIN	4062406081928
Clase de artículo	92S

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con **cerradura de pasador cilíndrico**. Para informaciones más detalladas sobre los cierres, ver n.º 950050 – 950060.

Con puertas plegables de chapa maciza.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Altura	2000 mm

Altura útil	1840 mm
Profundidad	400 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura	1000 mm
Peso	69 kg
Posicionamiento mango	centro
Número de estantes	4
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	60 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	500 kg
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario para archivadores

Accesorios

Estantes adicionales Tipo 1000	949514 1000
--------------------------------	-------------