

**HOLEX****Armario de puertas batientes Con puertas plegables de chapa maciza, Altura: 1200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	949501 1200
GTIN	4062406081911
Clase de artículo	92S

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con **cerradura de pasador cilíndrico**. Para informaciones más detalladas sobre los cierres, ver n.º 950050 – 950060.

Con puertas plegables de chapa maciza.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza

Anchura	1000 mm
Peso	36 kg
Profundidad	400 mm
Número de estantes	2
Altura útil	1040 mm
Posicionamiento mango	arriba
Altura	1200 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	60 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	500 kg
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario para archivadores

## Accesorios

Estantes adicionales Tipo 1000	949514 1000
--------------------------------	-------------