



Armario sin puertas, Altura: 1200mm



Datos de pedido

Número de pedido	949506 1200
GTIN	4062406080600
Clase de artículo	92S

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con **cerradura de pasador cilíndrico**. Para informaciones más detalladas sobre los cierres, ver n.º 950050 – 950060.

Sin puertas, en forma de armario de estanterías.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad	400 mm
Altura	1200 mm
Número de estantes	2

Frontales del armario	abierto
Altura útil	1040 mm
Anchura	1000 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	60 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	500 kg
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario para archivadores

Accesorios

Estantes adicionales Tipo 1000	949514 1000
--------------------------------	-------------