

HOLEX**Armario de puertas plegables con estantes, Altura mm / Modelo: 1950/A****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 949531 1950/A |
| GTIN | 4062406080594 |
| Clase de artículo | 92S |

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con **cerradura de pasador cilíndrico**. Completo con **4 estantes** de chapa galvanizada.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|--------------------|---------|
| Peso | 74 kg |
| Anchura | 950 mm |
| Número de estantes | 4 |
| Altura útil | 1820 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Posicionamiento mango | centro |
| Profundidad | 430 mm |
| Altura | 1950 mm |
| Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 80 kg |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 500 kg |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Tipo de producto | Armario para archivadores |

Accesorios

| | |
|-------------------------------|------------|
| Estantes adicionales Tipo 950 | 949534 950 |
|-------------------------------|------------|