

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 750mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940861 750
GTIN	4062406070861
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 50x20G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura útil	595 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Altura	750 mm
Profundidad en G	20
ComfortClose	no
Profundidad	500 mm

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura en G	50
Posicionamiento mango	arriba
Peso	65 kg
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Anchura	1250 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 50	940552 50
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 50	940560 50
Estante para anchura de armario / división en G 50	940550 50
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 750/800 mm	940501 750/800
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 50	940590 50
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 50G para altura de armario 750/800 mm	940512 750/800