

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 900mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940865 900
GTIN	4062406071028
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 50×20G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Altura útil	745 mm
Peso	73 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	500 mm

Armario tipo de construcción	Armario base
Profundidad en G	20
ComfortClose	no
Anchura en G	50
Posicionamiento mango	arriba
Anchura	1250 mm
Altura	900 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 50	940560 50
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 50G para altura de armario 900 mm	940513 900
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 50	940590 50
Estante para anchura de armario / división en G 50	940550 50
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 50	940552 50