

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940885 2000
GTIN	4062406071202
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 60×20G. Cajones adecuados: 26×14G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	130 kg
Posicionamiento mango	centro
Altura	2000 mm
Anchura	1500 mm

Anchura en G	60
Altura útil	1845 mm
Profundidad	500 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Profundidad en G	20
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
ComfortClose	no
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940651 150
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940651 75
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	940651 300
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	940651 200
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940651 125
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940651 100
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario 2000 mm	940514 2000
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21