

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940885 1000
GTIN	4062406071172
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 60×20G. Cajones adecuados: 26×14G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Profundidad	500 mm
Anchura	1500 mm
Altura útil	845 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	1000 mm
Profundidad en G	20

Anchura en G	60
Peso	81 kg
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
ComfortClose	no
Posicionamiento mango	arriba
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	940651 75
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940651 100
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30
Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	940651 150
	940651 125

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 125 mm

Estante ranurado para anchura de armario / división en G  
30

940552 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 300 mm

940651 300

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G  
Altura frontal de cajón 200 mm

940651 200