

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 1500mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 940885 1500   |
| GTIN              | 4062406071196 |
| Clase de artículo | 9GI           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 60×20G. Cajones adecuados: 26×14G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Altura                       | 1500 mm      |
| Profundidad                  | 500 mm       |
| Anchura en G                 | 60           |
| Armario tipo de construcción | Armario base |

|  |  |
|--|--|
| ComfortClose                                   | no   |
| Altura útil                                    | 1345 mm  |
| Frontales del armario                          | Puerta corredera de chapa maciza                               |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí   |
| Anchura  | 1500 mm  |
| Peso   | 105 kg   |
| Profundidad en G                               | 20   |
| Posicionamiento mango                          | arriba   |
| Ejecución                                      | para equipamiento personalizado                                |
| Grosor material                                | 0,9 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000   |
| Regulación de la altura en el intervalo        | 25   |
| Cerradura de pasador cilíndrico                | bombillo modular   |
| Selección del color                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto                               | Armario de estantes  |

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 150 mm | 940651 150 |
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30                                | 940590 30  |
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 100 mm | 940651 100 |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30                              | 940552 30  |
| Estante para anchura de armario / división en G 30                                       | 940550 30  |
| Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 125 mm | 940651 125 |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30                             | 940560 30  |

|   |             |
|---|-------------|
| Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 200 mm | 940651 200  |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21   | 914227 GP21 |
| Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 300 mm | 940651 300  |
| Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 75 mm  | 940651 75   |