

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940905 1500
GTIN	4062406071332
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 80×20G. Cajones adecuados: 36×14G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Altura útil	1345 mm
ComfortClose	no
Profundidad en G	20
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	126 kg

Posicionamiento mango	arriba
Anchura en G	80
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Armario tipo de construcción	Armario base
Altura	1500 mm
Anchura	2000 mm
Profundidad	500 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40	940552 40
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40