

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 1250mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 940905 1250   |
| GTIN              | 4062406071325 |
| Clase de artículo | 9GI           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 80×20G. Cajones adecuados: 36×14G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Profundidad                                    | 500 mm                           |
| ComfortClose                                   | no                               |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí                               |
| Posicionamiento mango                          | arriba                           |
| Frontales del armario                          | Puerta corredera de chapa maciza |
| Peso   | 112 kg                           |

|  |  |
|--|--|
| Anchura  | 2000 mm  |
| Anchura en G                                   | 80   |
| Armario tipo de construcción                   | Armario base   |
| Altura   | 1250 mm  |
| Profundidad en G                               | 20   |
| Altura útil                                    | 1095 mm  |
| Ejecución                                      | para equipamiento personalizado                                |
| Grosor material                                | 0,9 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000   |
| Regulación de la altura en el intervalo        | 25   |
| Cerradura de pasador cilíndrico                | bombillo modular   |
| Selección del color                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto                               | Armario de estantes  |

## Accesorios

|  |                  |
|--|------------------|
| Estante para anchura de armario / división en G 40   | 940550 40        |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40  | 940552 40        |
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40  | 940590 40        |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40   | 940560 40        |
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario 1500 mm      | 940515 1500      |
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario 1000/1250 mm | 940515 1000/1250 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21  | 914227 GP21      |