

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 900mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 940905 900 |
| GTIN | 4062406071301 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 80×20G. Cajones adecuados: 36×14G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------|
| Profundidad en G | 20 |
| Anchura en G | 80 |
| Anchura | 2000 mm |
| Posicionamiento mango | arriba |
| Peso | 92 kg |
| Profundidad | 500 mm |
| ComfortClose | no |

| | |
|--|--|
| Armario tipo de construcción | Armario base |
| Altura útil | 745 mm |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Altura | 900 mm |
| Frontales del armario | Puerta corredera de chapa maciza |
| Ejecución | para equipamiento personalizado |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Armario de estantes |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario 900 mm | 940515 900 |
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 40 | 940590 40 |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40 | 940552 40 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21 | 914227 GP21 |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40 | 940560 40 |
| Estante para anchura de armario / división en G 40 | 940550 40 |