

Garant GRIDLINE

**Armario base de gran capacidad con puertas batientes de chapa maciza,  
Altura: 2000mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 941001 2000   |
| GTIN              | 4062406071431 |
| Clase de artículo | 9GI           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 30×28G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Tirador en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942583 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

|   |  |
|---|--|
| Anchura en G  | 30   |
| Número de estantes  | 4  |
| Anchura   | 750 mm   |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable  | sí   |
| Profundidad   | 700 mm   |
| Peso  | 128 kg   |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg   |
| Profundidad en G  | 28   |
| Altura útil   | 1845 mm  |
| ComfortClose  | no   |
| Altura  | 2000 mm  |
| Posicionamiento mango   | centro   |
| Grosor material   | 0,9 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior  | 1000 kg  |
| Ángulo de apertura de la puerta   | 250 grados   |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico   | bombillo modular   |
| Selección del color   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción  | Armario base   |
| Tipo de producto  | Armario de gran capacidad                                      |

## Accesorios

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm

942570 125

Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 30

942550 30

|  |             |
|--|-------------|
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm  | 942570 75   |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm | 942570 200  |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm | 942570 300  |
| Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F   | 940559 F    |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm                    | 940501 2000 |
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 2000 mm     | 940510 2000 |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm | 942570 100  |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm | 942570 150  |
| Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 30   | 942530 30   |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11   | 914226 GP11 |