Garant GRIDUNG

Armario base de gran capacidad con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	941021 1000
GTIN	4062406071486
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40×28G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Tirador en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942583 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica



Profundidad en G	28
Anchura en G	40
Peso	81 kg
Altura	1000 mm
Número de estantes	1
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Anchura	1000 mm
ComfortClose	no
Altura útil	845 mm
Profundidad	700 mm
Posicionamiento mango	arriba
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	SÍ
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientesanchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm	942573 200
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F



Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine conPuertas batientes, anchura 40G para altura de armario 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Tirador deslizante Tipo 1	958490 1
Juego de iluminación básico para armarios GridLine conPuertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000
Estante inclinado paraeForm para anchura de armario / división en G 40	942550 40
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientesanchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	942573 125
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientesanchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	942573 150
Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 40	942530 40
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientesanchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	942573 300
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientesanchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	942573 100
Unidad de transporte juego de reequipamiento Adecuado para profundidad de carcasa en G 28	958480 28
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientesanchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	942573 75