

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto de gran capacidad con puertas batientes transparentes,
Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	941013 1000
GTIN	4062406071479
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 30×28G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Tirador en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942583 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura	1000 mm
Profundidad	700 mm
Altura útil	845 mm
Anchura	750 mm
Posicionamiento mango	abajo
Anchura en G	30
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Número de estantes	1
ComfortClose	no
Profundidad en G	28
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Peso	70 kg
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 30	942550 30
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
	940510 1000/1250

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1000/1250 mm

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm

942570 100

Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 30

942530 30

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F

940559 F

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm

942570 125

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm

942570 75

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm

940501 900/1000

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm

942570 300

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm

942570 200

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm

942570 150