

Garant GRIDLINE

Armario base de gran capacidad con puertas batientes transparentes, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	941003 1000
GTIN	4062406071448
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 30×28G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Tirador en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942583 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura útil	845 mm
Anchura	750 mm
ComfortClose	no
Posicionamiento mango	arriba
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Profundidad en G	28
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	700 mm
Número de estantes	1
Peso	70 kg
Anchura en G	30
Altura	1000 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000
Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 30	942550 30
Tirador deslizante Tipo 1	958490 1

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	942570 300
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	942570 100
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	942570 200
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	942570 150
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	942570 125
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	942570 75
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F	940559 F
Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 30	942530 30
Unidad de transporte juego de reequipamiento Adecuado para profundidad de carcasa en G 28	958480 28