

Garant GRIDLINE

Armario base de gran capacidad con puertas batientes transparentes, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	941023 1000
GTIN	4062406071509
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40x28G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Tirador en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942583 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	1000 mm
ComfortClose	no
Número de estantes	1
Posicionamiento mango	arriba
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Anchura	1000 mm
Profundidad en G	28
Altura útil	845 mm
Profundidad	700 mm
Anchura en G	40
Peso	81 kg
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Tirador deslizante Tipo 1	958490 1
Estante inclinado paraeForm para anchura de armario / división en G 40	942550 40
	942573 100

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm

942573 75

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm

942573 150

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm

942573 125

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm

942573 300

Unidad de transporte juego de reequipamiento Adecuado para profundidad de carcasa en G 28

958480 28

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm

940501 900/1000

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 40

942530 40

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm

942573 200

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F

940559 F