

Garant GRIDLINE

Armario sobrepuesto de gran capacidad con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	941055 1000
GTIN	4062406071585
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60x28G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Tirador en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942583 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura en G	60
ComfortClose	no

Altura	1000 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura	1500 mm
Profundidad en G	28
Posicionamiento mango	abajo
Número de estantes	2
Profundidad	700 mm
Peso	135 kg
Altura útil	863 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	942580 100
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F	940559 F
	942580 300

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm

942580 75

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm

942580 125

Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 30

942530 30

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm

942580 200

Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 30

942550 30

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm

942580 150

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21

914227 GP21