

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto de gran capacidad con puertas correderas transparentes, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	941057 1000
GTIN	4062406071592
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60x28G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Tirador en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942583 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Anchura	1500 mm
Anchura en G	60

Altura útil	863 mm
Número de estantes	2
ComfortClose	no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	1000 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Peso	135 kg
Profundidad	700 mm
Profundidad en G	28
Posicionamiento mango	abajo
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

## Accesorios

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	942580 100
Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 30	942550 30
Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 30	942530 30
	942580 200

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm

942580 125

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm

942580 75

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm

942580 300

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F

940559 F

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm

942580 150

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21

914227 GP21