

Garant GRIDLINE

**Armario base de gran capacidad con puertas correderas transparentes,  
Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	941067 1000
GTIN	4062406071622
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 80×28G.

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Tirador en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942583 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Altura	1000 mm
Posicionamiento mango	arriba
Altura útil	863 mm

ComfortClose	no
Peso	160 kg
Profundidad en G	28
Número de estantes	2
Anchura en G	80
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura	2000 mm
Profundidad	700 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

## Accesorios

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	942583 300
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 40	942530 40
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	942583 150

Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 40	942550 40
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm	942583 200
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	942583 100
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	942583 75
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	942583 125