

Garant GRIDLINE

Armario vertical, profundidad 28G, 2 departamentos extraíbles portables, Altura: 1000 mm



Datos de pedido

Número de pedido	942002 1000
GTIN	4062406071660
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario vertical en 30×28G.

Los armarios verticales están equipados **con departamentos extraíbles portables**, que llevan un **seguro de extracción individual**, para que solo se pueda abrir un departamento extraíble cada vez. Los bastidores de los departamentos extraíbles están perforados a intervalos de 37 mm para el alojamiento de soportes para herramientas, cubetas de estante y paredes perforadas. Los armarios verticales están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y **han de asegurarse forzosamente contra vuelco**. Cerrable mediante tirador deslizante de Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Partes opcionales:

Las bandejas telescópicas verticales se equipan con cubetas de estante n.º 942010, paredes perforadas n.º 942015 y soportes para herramientas n.º 970130.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos verticales extraíbles antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Con una anchura de extracción vertical de 330 mm se pueden montar 2 soportes uno junto al otro.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Departamento vertical capacidad de carga: 350 kg
 Altura: 1000 mm
 Anchura: 750 mm
 Profundidad: 700 mm
 Anchura en G: 30
 Profundidad en G: 28
 Bandeja telescópica vertical cajón anchura: 330 mm

Descripción técnica

Anchura	750 mm
Departamento vertical extraíble anchura útil	323 mm
Peso	181 kg
Departamento vertical extraíble, profundidad útil	627 mm
Bandeja telescópica vertical cajón anchura	330 mm
Departamento vertical capacidad de carga	350 kg
Profundidad	700 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil	680 mm
Altura	1000 mm
Anchura en G	30
Profundidad en G	28
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	700 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	37 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario vertical