

Garant GRIDLINE

Armario para cargas pesadas con puerta batiente transparente, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	942303 1000
GTIN	4062406071783
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 30×28G.

Paredes laterales reforzadas para el alojamiento de estantes **en ejecución reforzada para 200 kg** a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad	700 mm
-------------	--------

Peso	76 kg
ComfortClose	no
Número de estantes	2
Profundidad en G	28
Altura	1000 mm
Anchura en G	30
Altura útil	845 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Posicionamiento mango	arriba
Anchura	750 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para cargas pesadas

Accesorios

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Tirador deslizante Tipo 1	958490 1
Unidad de transporte juego de reequipamiento Adecuado para profundidad de carcasa en G 28	958480 28

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Estante de alta carga para anchura de armario / división en G 30	942610 30