

Garant**INFO Point con pantalla de 24 pulgadas, Tipo: S/DE****Datos de pedido**

Número de pedido	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Clase de artículo	9GS

Descripción**Ejecución:**

GARANT INFO Point es un moderno puesto de trabajo para ordenador para indicar y editar información digital, para registrar datos, así como estación de mensajes con escáner de código de barras conectado (no incluido en el volumen de suministro).

El INFO Point cuenta con una robusta carcasa de chapa de acero. En la parte delantera, a una altura ergonómica se encuentra un tablero abatible para depositar el teclado y el ratón del ordenador. Debajo del tablero, detrás de la puerta que se puede cerrar, se pueden alojar en el cuerpo clientes de PC o Linux. El tablero y la puerta se pueden bloquear con cerraduras de pasador cilíndrico DOM. La ventilación necesaria de los aparatos que se encuentran en el cuerpo tiene lugar a través de la retícula de la pared perforada que se encuentra en la parte trasera con unos agujeros de 9x9 mm en una retícula de 37 mm. Al mismo tiempo sirve para el asiento de ganchos Easyfix y soportes.

Con pantalla de 24 pulgadas montada fija.

Colocación:

Número estantes en carcasa ordenador: 1

Lacado:

Cuerpo antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Carcasa del ordenador altura útil	740 mm
Profundidad tablero	300 mm
Carcasa ordenador profundidad útil	190 mm
Altura	1440 mm
Peso	63 kg
Carcasa del ordenador anchura útil	540 mm
Altura de trabajo tablero	930 mm
Superficie de base profundidad	550 mm
Superficie de la base anchura	616 mm
Anchura tablero	600 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tablero cerrado, profundidad	150 mm
Grosor material	0,9 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	INFO Point