

Garant GRIDLINE

**Armario para cargas pesadas con Puerta batiente de chapa maciza, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	942321 1000
GTIN	4062406072483
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40×28G.

**Paredes laterales reforzadas** para el alojamiento de estantes **en ejecución reforzada para 200 kg** a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

ComfortClose	no
--------------	----

Profundidad	700 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Altura	1000 mm
Anchura en G	40
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	80 kg
Posicionamiento mango	arriba
Altura útil	845 mm
Número de estantes	2
Profundidad en G	28
Anchura	1000 mm
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para cargas pesadas

## Accesorios

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Tirador deslizante Tipo 1	958490 1
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Estante de alta carga para anchura de armario / división en G 40	942610 40
	940511 1000/1250

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine  
con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario  
1000/1250 mm

Unidad de transporte juego de reequipamiento Adecuado  
para profundidad de carcasa en G 28

958480 28

Juego de iluminación básico para armarios GridLine  
con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm

940501 900/1000