

Garant GRIDLINE

**Armario para cargas pesadas con Puerta corredera con ventana, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	942347 2000
GTIN	4062406072551
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 60x28G.

**Paredes laterales reforzadas** para el alojamiento de estantes **en ejecución reforzada para 200 kg** a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Altura	2000 mm
--------	---------

Posicionamiento mango	arriba
Profundidad	700 mm
Anchura en G	60
Número de estantes	10
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura	1500 mm
Altura útil	1845 mm
Profundidad en G	28
ComfortClose	no
Peso	163 kg
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para cargas pesadas

## Accesorios

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	942580 300
Estante de alta carga para anchura de armario / división en G 30	942610 30
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	942580 125
	940514 2000

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario 2000 mm

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
-------------------------------------------	-------------

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	942580 150
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F	940559 F
--------------------------------------------------------------------------	----------

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	942580 75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	942580 100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	942580 200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------