

Garant GRIDLINE

Armario para cargas pesadas con Puerta corredera con ventana, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	942347 1000
GTIN	4062406072544
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Paredes laterales reforzadas para el alojamiento de estantes **en ejecución reforzada para 200 kg** a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

Armario con equipamiento en 60x28G.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Número de estantes	4

Profundidad	700 mm
ComfortClose	no
Posicionamiento mango	arriba
Altura	1000 mm
Peso	88 kg
Altura útil	845 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura en G	60
Profundidad en G	28
Anchura	1500 mm
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para cargas pesadas