

Garant GRIDLINE

Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta batiente transparente, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 942703 1000 |
| GTIN | 4062406072629 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×28G. Cajones adecuados: 26×24G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Frontales del armario | Puerta batiente transparente |
| Anchura | 750 mm |

| | |
|--|--|
| Altura útil | 845 mm |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Armario tipo de construcción | Armario base |
| ComfortClose | no |
| Profundidad en G | 28 |
| Peso | 62 kg |
| Profundidad | 700 mm |
| Posicionamiento mango | arriba |
| Anchura en G | 30 |
| Altura | 1000 mm |
| Ejecución | para equipamiento personalizado |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1600 |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Armario de gran capacidad |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 30 | 942530 30 |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm | 942570 200 |
| Tirador deslizante Tipo 1 | 958490 1 |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm | 942570 300 |

| | |
|---|------------------|
| Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 30 | 942550 30 |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm | 942570 100 |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm | 942570 125 |
| Unidad de transporte juego de reequipamiento Adecuado para profundidad de carcasa en G 28 | 958480 28 |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11 | 914226 GP11 |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm | 942570 150 |
| Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm | 942570 75 |
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |