

Garant GRIDLINE

**Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta batiente transparente, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	942723 1000
GTIN	4062406072667
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 40×28G. Cajones adecuados: 36×24G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

**El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Profundidad	700 mm
Anchura	1000 mm

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Posicionamiento mango	arriba
ComfortClose	no
Anchura en G	40
Peso	70 kg
Altura	1000 mm
Altura útil	845 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Profundidad en G	28
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

## Accesorios

Unidad de transporte juego de reequipamiento Adecuado para profundidad de carcasa en G 28	958480 28
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	942573 125

Tirador deslizante Tipo 1	958490 1
Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 40	942530 40
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm	942573 200
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	942573 100
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	942573 75
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	942573 150
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	942573 300
Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 40	942550 40
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 40G para altura de armario 1000/1250 mm	940511 1000/1250