

Garant GRIDLINE

Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con Puerta corredera de chapa maciza, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	942745 1000
GTIN	4062406072681
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 60×28G. Cajones adecuados: 26×20G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura en G	60
Profundidad	700 mm
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Anchura	1500 mm

Posicionamiento mango	arriba
Altura útil	863 mm
Peso	119 kg
Altura	1000 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
ComfortClose	no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	28
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	942580 200
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	942580 300
Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 30	942530 30
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	942580 150
	940514 1000/1250

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine
con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario
1000/1250 mm

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas
pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de
cajón 100 mm

942580 100

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas
pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de
cajón 75 mm

942580 75

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21

914227 GP21

Estante inclinado para eForm para anchura de armario /
división en G 30

942550 30

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas
pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de
cajón 125 mm

942580 125