

Garant GRIDLINE

Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con Puerta corredera de chapa maciza, Altura: 1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	942765 1000
GTIN	4062406072728
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario sin equipamiento en 80×28G. Cajones adecuados: 36×20G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Posicionamiento mango	arriba
Profundidad en G	28
Anchura en G	80
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	1000 mm

Anchura	2000 mm
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Profundidad	700 mm
Altura útil	863 mm
Peso	138 kg
ComfortClose	no
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	942583 100
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	942583 75
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	942583 300
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	942583 125
	942530 40

Estante con soportes 100 kg para anchura de armario /
división en G 40

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas
pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de
cajón 200 mm

942583 200

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas
pesadas con puerta corredera anchura 40G Altura frontal de
cajón 150 mm

942583 150

Estante inclinado para eForm para anchura de armario /
división en G 40

942550 40

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine
con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario
1000/1250 mm

940515 1000/1250