

Garant GRIDLINE

Armario para cargas pesadas con Puerta corredera con ventana, Altura: 1000 mm



Datos de pedido

Número de pedido	942867 1000
GTIN	4062406072902
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario sin equipamiento en 80×28G. Cajones adecuados: 36×20G (pedir por separado).

Paredes laterales reforzadas para el alojamiento de estantes **en ejecución reforzada para 200 kg** a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 1000 mm

Anchura: 2000 mm

Profundidad: 700 mm

Anchura en G: 80

Profundidad en G: 28

Altura útil: 845 mm

Descripción técnica

Altura	1000 mm
--------	---------

Profundidad en G	28
Anchura en G	80
Altura útil	845 mm
Anchura	2000 mm
Peso	138 kg
Profundidad	700 mm
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para cargas pesadas vacío

Accesorios

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 80G para altura de armario 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Estante de alta carga para anchura de armario / división en G 40	942610 40
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21