

Garant**Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	949012 2
GTIN	4062406073053
Clase de artículo	91G

Descripción**Ejecución:**

Patatas de chapa de aluminio con un grosor de 2 mm. Paneles posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado (no incluido en el suministro).

Equipamiento interior con 1 balda (capacidad de carga 40 kg).

Perchero con 3 ganchos por departamento.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Opcional con panel de base. Consúltenos.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad útil por departamento	472 mm
Número de departamentos	2
Número de estantes fijos	1
Peso	68 kg
Profundidad	520 mm
Anchura útil por departamento	342 mm
Ranura de ventilación panel posterior	sí
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
para candado	sí
Modelo estructura inferior	Pies de aluminio
Modelo cerradura	Cierre de falleba
Anchura	800 mm
Altura	1850 mm
Barnizado especial posible	sí
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Número de barras para ropa	1
Cubierta inclinada	no
Altura útil por departamento ropa	1188 mm
Ranura de ventilación puerta	no
Letrero para el nombre	sí
Altura útil por percha	370 mm
Norma	DIN 4547
adecuado para casco integral	sí
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Panel de base lateral Tipo 520	958738 520
Cierre de falleba Tipo R	914190 R
Cerradura de cilindro de precisión sin bombillo Ø de carcasa 45 mm	085816 45
Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo diferente Ø de carcasa 45 mm	085814 45
Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo igual Ø de carcasa 45 mm	085812 45
Panel de base delante Tipo 800	958737 800
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40