

Garant**Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	949015 6
GTIN	4062406073107
Clase de artículo	91G

Descripción**Ejecución:**

Patatas de chapa de aluminio con un grosor de 2 mm. Paneles posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado (no incluido en el suministro).

Perchero con 3 ganchos por departamento.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Opcional con panel de base. Consúltenos.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Letrero para el nombre	sí
------------------------	----

Peso	102 kg
Norma	DIN 4547
Barnizado especial posible	sí
Número de departamentos	6
Modelo estructura inferior	Pies de aluminio
Anchura útil por departamento	342 mm
Profundidad	520 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba
Ranura de ventilación puerta	no
Altura	1850 mm
Anchura	1200 mm
Altura útil por departamento	780 mm
para candado	sí
adecuado para casco integral	sí
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Número de barras para ropa	1
Profundidad útil por departamento	472 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Cubierta inclinada	no
Ranura de ventilación panel posterior	sí
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

085812 45

Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo igual Ø de carcasa 45 mm

Cierre de falleba Tipo R

914190 R

Cerradura de cilindro de precisión sin bombillo Ø de carcasa 45 mm

085816 45

Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo diferente Ø de carcasa 45 mm

085814 45

Panel de base lateral Tipo 520

958738 520

Panel de base delante Tipo 1200

958737 1200

Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm

085875 40