

Garant**Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	949018 12
GTIN	4062406073145
Clase de artículo	91G

Descripción**Ejecución:**

Patatas de chapa de aluminio con un grosor de 2 mm. Paneles posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado (no incluido en el suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Opcional con panel de base. Consúltenos.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	114 kg
para candado con Ø del arco hasta	6 mm

Barnizado especial posible	sí
Profundidad útil por departamento	472 mm
Ranura de ventilación panel posterior	sí
Anchura útil por departamento	342 mm
Altura	1850 mm
para candado	sí
Modelo cerradura	Cierre de falleba
Número de departamentos	12
Profundidad	520 mm
Modelo estructura inferior	Pies de aluminio
Altura útil por departamento	370 mm
Anchura	1200 mm
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Letrero para el nombre	sí
Norma	DIN 4547
Cubierta inclinada	no
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Casillero

Accesorios

Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo igual Ø de carcasa 45 mm	085812 45
Panel de base delante Tipo 1200	958737 1200
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
	085814 45

Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo diferente Ø de carcasa 45 mm

Cierre de falleba Tipo R

914190 R

Panel de base lateral Tipo 520

958738 520

Cerradura de cilindro de precisión sin bombillo Ø de carcasa 45 mm

085816 45