

Garant**Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	949051 2
GTIN	4062406073176
Clase de artículo	91G

Descripción**Ejecución:**

Puertas con tope amortiguado. El cuerpo dispone de una **cubierta inclinada**, patines de plástico en el grupo de base, así como una **pantalla de base desmontable** en el lado frontal. Un estante con 2 colgadores por departamento. La construcción especial permite, a pesar de la anchura de departamento de 300 mm, el alojamiento de cascos integrales (derechos de propiedad solicitados).

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **Los armarios se entregan completamente montados.**
- **En cuanto a candados para cierres para candado, véase el catálogo volumen 2 Herramientas de mano y de medición n.º 085822 – 085890, así como cierre con candado DOM n.º 085812; 085814. N.º 085816 tam. 45.**
- **Adecuado para sistemas de cerradura.**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura detrás	2000 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada	420 - 480 mm
para candado	sí
Profundidad útil por percha	250 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Altura útil por departamento ropa	1240 mm
Anchura útil por departamento ropa	240 mm
Profundidad de estante	250 mm
Anchura útil por percha (casco integral)	240 - 280 mm
Cubierta inclinada	sí
Peso	49,8 kg
Ranura de ventilación panel posterior	no
Letrero para el nombre	sí
Modelo cerradura	Cierre de falleba
Altura delante	1850 mm
Anchura	600 mm
Anchura estante	295 mm
Norma	DIN 4547
Profundidad útil por departamento ropa	475 mm
Modelo estructura inferior	Zócalo con panel de la base
Ranura de ventilación puerta	no
Panel de base extraíble	sí
Número de departamentos	2
Número de barras para ropa	1
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Barnizado especial posible	sí

Profundidad	500 mm
Número de estantes fijos retraídos	1
adecuado para casco integral	sí
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Cierre de falleba Tipo R	914190 R
Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo igual Ø de carcasa 45 mm	085812 45
Cerradura de cilindro de precisión sin bombillo Ø de carcasa 45 mm	085816 45
Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo diferente Ø de carcasa 45 mm	085814 45
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40