

**Garant****Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	949051 3
GTIN	4062406073183
Clase de artículo	91G

**Descripción****Ejecución:**

Puertas con tope amortiguado. El cuerpo dispone de una **cubierta inclinada**, patines de plástico en el grupo de base, así como una **pantalla de base desmontable** en el lado frontal. Un estante con 2 colgadores por departamento. La construcción especial permite, a pesar de la anchura de departamento de 300 mm, el alojamiento de cascos integrales (derechos de propiedad solicitados).

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

**Norma:****DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

- **Los armarios se entregan completamente montados.**
- **En cuanto a candados para cierres para candado, véase el catálogo volumen 2 Herramientas de mano y de medición n.º 085822 – 085890, así como cierre con candado DOM n.º 085812; 085814. N.º 085816 tam. 45.**
- **Adecuado para sistemas de cerradura.**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

## Descripción técnica

Altura útil por departamento ropa	1240 mm
Anchura útil por percha (casco integral)	240 - 280 mm
Panel de base extraíble	sí
Altura delante	1850 mm
Número de estantes fijos retraídos	1
Modelo cerradura	Cierre de falleba
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Ranura de ventilación panel posterior	no
Anchura útil por departamento ropa	240 mm
Profundidad	500 mm
Número de departamentos	3
Ranura de ventilación puerta	no
Anchura	900 mm
Modelo estructura inferior	Zócalo con panel de la base
Altura detrás	2000 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada	420 - 480 mm
Barnizado especial posible	sí
Anchura estante	295 mm
Profundidad útil por percha	250 mm
Norma	DIN 4547
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
adecuado para casco integral	sí
Profundidad útil por departamento ropa	475 mm
Letrero para el nombre	sí
Peso	69,3 kg
Profundidad de estante	250 mm

Número de barras para ropa	1
Cubierta inclinada	sí
para candado	sí
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario ropero

## Accesorios

Cerradura de cilindro de precisión sin bombillo Ø de carcasa 45 mm	085816 45
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo igual Ø de carcasa 45 mm	085812 45
Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo diferente Ø de carcasa 45 mm	085814 45
Cierre de falleba Tipo R	914190 R