

Garant**Armario de almacenamiento Con puertas plegables de chapa maciza,
Cantidad de cajas transparentes: 45****Datos de pedido**

Número de pedido	944111 45
GTIN	4062406073428
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario de almacenamiento equipado en 30×11G.

Cajas transparentes de plástico ABS para un almacenamiento sin polvo. El material almacenado se extrae volcando las cajas transparentes. Para fines de montaje, las cajas se pueden vaciar y apilar una encima de otra.

Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con **cerradura de pasador cilíndrico**.

Colocación:

Cantidad cajas transparentes (A×P×H): 12 uds. 80 × 63 × 70 mm; 15 uds. 100 × 97 × 108 mm; 12 uds. 128 × 128 × 133 mm; 6 uds. 175 × 140 × 160 mm

Suministro:

Armario, incluidas cajas transparentes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	72,5 kg
Profundidad	275 mm
Anchura	750 mm
Altura	2000 mm
Profundidad en G	11
Anchura en G	30
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	500 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de almacenamiento

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------