


Garant**Armario de estantes con puertas plegables transparentes, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	944005 1000
GTIN	4062406073398
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm.

Armario de estantes equipado en 30x11G.

Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Número de cajas de almacenamiento: 12 x n.º 963321 tam. SB6; 12 x n.º 963321 tam. SB5; 12 x n.º 963321 tam. SB4

Suministro:

Armario, incluidos estantes y cajas de almacenamiento a la vista.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **En cuanto a cajas de almacenamiento a la vista ver n.º 963321.**
- **En cuanto a estantes individuales ver n.º 944061, 944065.**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Altura	1000 mm
Número de estantes	4
Anchura	750 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	80 kg
Peso	47 kg
Profundidad	275 mm
Altura útil	845 mm
Profundidad en G	11
Anchura en G	30
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	500 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante escalonado para armario de estantes, profundidad 11G para ancho de armario en G 30	944065 30
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Estante para armarios de estantes, profundidad 11 G para ancho de armario en G 30	944061 30