

Garant GRIDLINE

Armario de carga de batería con puertas batientes transparentes, Altura: 1000/DEmm**Datos de pedido**

Número de pedido	944503 1000/DE
GTIN	4062406073565
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario de carga de baterías equipado en 40×20G, con **caja de fusibles FI y ventilador**.

Ventilador con filtro de aire en funcionamiento de sobrepresión (50 m³ / h). El aire sale a través de rendijas de ventilación situadas a los lados de las puertas. Estanterías de cargador batería con dos tomas de corriente séxtuple, 230 V cada una con interruptor de Con. / Des.

Suministro:

Armario con 2 estantes perforados de cargador de batería. Enchufe de conexión 16 A / 400 V de 5 polos con cable de conexión de 3 m y **registro de medida**. 4 regletas de 6 enchufes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Versión alemana de la toma de corriente.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura	1000 mm
Peso	88 kg

Altura útil	845 mm
Profundidad	500 mm
Altura	1000 mm
Número puestos insertables	24
Anchura en G	40
Profundidad en G	20
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Interruptor ON/OFF	sí
Tensión nominal	400 V
Tipo de enchufe entrada	F
Número de tomas de corriente tipo F	24
Tipo de toma de corriente	F
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de cargador batería

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------