

Garant GRIDLINE

Terminal del ordenador, Tipo: DE



Datos de pedido

Número de pedido	948101 DE
GTIN	4062406073602
Clase de artículo	9GS

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantallas planas. Bandeja portaobjetos de bambú. Carcasa de ordenador equipada con ventilador y un estante regulable y galvanizado.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Suministro:

La **instalación eléctrica** incorporada fija contiene regleta (6 tomas, 250 V/16 A con interruptor de con. / des.), cable de conexión 1,2 m.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035. Puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Apoyo para los pies **siempre** gris antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	73 kg
------	-------

Anchura	750 mm
Anchura en G	30
Carcasa monitor profundidad útil	230 mm
Altura	1620 mm
Profundidad en G	20
Carcasa del monitor altura útil	460 mm
Profundidad	500 mm
Carcasa del monitor anchura útil	690 mm
Estructura inferior altura útil	845 mm
Estructura inferior anchura útil	700 mm
Clase de protección IP	IP 41
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Interruptor ON/OFF	sí
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pupitre para ordenador

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo	914221